

# Tubo protector, cobre



## CARACTERÍSTICAS

Para usar en lugares donde los cables trenzados están sujetos a daño o desplazamiento no deseado

Tornillo de ajuste y cuña en cada extremo para unir el cable descendente al tubo

## ESPECIFICACIONES


Table 1/1

| Número de catálogo | Material | Tamaño del conductor, UL        | Diámetro (Ø) | Longitud (L) | Peso por unidad |
|--------------------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| LPC477             | Latón    | Clase 1 - Clase 2<br>(4/0 máx.) | 26.67 mm     | 2438mm       | 3.36 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tubo no acepta conductores de 4/0 recubiertos con plomo debido a la restricción del diámetro interno.

## DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE