

Mordaza de unión de retén



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS


Mordaza ajustable para unir tubos a los sistemas de protección contra rayos

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL:	Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)
Material:	Cobre
Acabado:	Estañado

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Peso por unidad
LPC588	168.4 - 219.2 mm	63.5mm	0.99 kg
LPC590	219.2 - 273.05 mm	63.5mm	1.13 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE