


# Protector de línea de teléfono



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Los conectores RJ11 brindan una conexión enchufable sencilla para 4 o 6 conectores RJ

Incluye cable de conexión y cintas de montaje adhesivas

Provee modos de protección L-L y L-PE para una protección integral


Protección automática de sobretensiones

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | SLP1RJ11A         | SLP1RJ11           |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 280 V             | 280 V              |
| Corriente de descarga máxima (Imax), por modo  | 20kA 8/20 $\mu$ s | 500kA 8/20 $\mu$ s |
| Nivel de protección de tensión (Up), T-R       | 110V              | 110V               |
| Nivel de protección de tensión (Up), T/R-G     | 500 V @ 125 A.    | 500 V @ 125 A.     |
| Corriente de carga nominal (IL)                | 120mA             | 160mA              |

| Número de catálogo                      | SLP1RJ11A    | SLP1RJ11     |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Tipo de conexión                        | RJ11         | RJ11         |
| Longitud del cable de conexión a tierra | 150mm        | 150mm        |
| Tamaño del conductor                    | 4 mm         | 4 mm         |
| Temperatura                             | -40 to 65 °C | -40 to 65 °C |
| Fondo (D)                               | 28mm         | 28mm         |
| Altura (H)                              | 38 mm        | 38 mm        |
| Anchura (W)                             | 78 mm        | 78 mm        |
| Peso por unidad                         | 0.05 kg      | 0.05 kg      |
| Detalles de la certificación            |              | UL® 497A     |
| Certificaciones                         |              | UL           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**