

Mordaza para barras colectoras acanaladas de acero BC



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Conecta dos barras colectoras de cobre o nVent ERIFLEX Flexibar a una barra colectora de cobre

Dos placas acanaladas con tornillos

Permite un excelente contacto con partes eléctricas

Se instala fácil y rápidamente

Ideal para modificaciones en el lugar

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Capacidad de sujeción: 20mm

Acabado: Electrogalvanizado

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura de embarrado	Anchura (W)	A	Diámetro del tornillo (Sc)	Par de apriete (TQ)

BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE