

Barra colectora de cobre plana perforada DPCB, doble



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	A
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	A
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Peso por unidad
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Peso por unidad
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE