

Herramienta perforadora MFPT nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Trabaja con barras colectoras de aluminio o de cobre y nVent ERIFLEX Flexibar

Realiza perforaciones limpias y planas en bordes

Perfora con precisión nVent ERIFLEX Flexibar en una sola maniobra sin marcar las láminas de cobre

Instalación fácil y rápida

Fácil configuración con sistema de troquel y perforador

Gran variedad de perforadores redondos y troqueles disponibles

Incluye tope de profundidad ajustable

Mango removible

Herramienta portátil que puede utilizarse en el lugar de trabajo o sujetarse a un banco de trabajo

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Grosor de embarrado	Fondo	Altura	Anchura
MFPT	559152	Acero	6 mm Max	240mm	450 mm	110 mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
MFPT	559152	15.1 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE