

Troquel de perforación redondo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con nVent ERIFLEX Flexibar hidráulico y perforador de barras colectoras junto con perforador y tope de expulsión para realizar perforaciones en barras colectoras o nVent ERIFLEX Flexibar

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
DIE-20	545826	20,0 mm	0.11 kg
DIE-18	545821	18,0 mm	0.13 kg
DIE-12	545813	12,5 mm	0.16 kg
DIE-14	545816	14,0 mm	0.16 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de troquelado	Peso por unidad
DIE-11	545811	11,0 mm	0.17 kg
DIE-9	545806	9,0 mm	0.18 kg
DIE-6-5	545801	6,5 mm	0.19 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE