

A2 Standard Transition Coupler, Plain



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

ESPECIFICACIONES

Acabado: Claro

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra 1 (BD1)
EL2520A2N	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M, 20M	36 mm	89mm	34mm
EL2825A2N	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M, 25M	40 mm	97mm	38mm

Número de catálogo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra 1 (BD1)
EL3228A2N	32 mm, 28 mm	#10, #9		45 mm	105mm	40mm
EL3225A2N	32 mm, 25 mm	#10, #8		45 mm	101mm	40mm
EL4025A2N	40 mm, 25 mm			55 mm	117mm	55mm
EL4032A2N	40 mm, 32 mm			55 mm	122mm	55mm
EL43T36A2N	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 MILLONES, 35M	60 mm	131mm	56mm

Table 2/2

Número de catálogo	Profundidad de la barra 2 (BD2)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad	Certificaciones
EL2520A2N	28mm	27mm	0.51 kg	CARES, DCL
EL2825A2N	34mm	25mm	0.66 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3228A2N	38mm	27mm	0.87 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES
EL3225A2N	34mm	27mm	0.88 kg	DCL, CARES
EL4025A2N	34mm	27mm	1.52 kg	CARES
EL4032A2N	40mm	27mm	1.52 kg	CARES, DCL
EL43T36A2N	43mm	32mm	1.98 kg	IAPMO®-UES, LA City Approval

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.