

# P9J Weldable Position Coupler, 36 mm, #11, 35M

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EL36P9J**



## CARACTERÍSTICAS

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Contenido íntegramente nacional de EE. UU.: Sí

Tamaño de las barras de armado, métrico: 36 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #11

Tamaño de armadura, Canadá: 35 MILLONES

Diámetro 1 (Ø1): 76 mm

Diámetro 2 (Ø2): 57 mm

Longitud 1 (L1): 126 mm

Longitud 2 (L2): 134 mm

Profundidad de la barra (BD): 43mm

Cuerpo del acoplador (CB): 86mm

Peso por unidad: 2.9 kg


Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

Cantidad del paquete: 6

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE