


# Horizontal Pouring Basin, Side Fill



Side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve.

## CARACTERÍSTICAS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Grafito

Table 1/1

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RBWS1547F          | 64 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |
| RBWS1547J          | 76 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |
| RBWS1547E          | 57 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |
| RBWS1547M          | 95 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |
| RBWS1547C          | 48 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |
| RBWS1547D          | 54 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |

| Número de catálogo | Diámetro (Ø) | Longitud 1 (L1) | Longitud 2 (L2) | Anchura (W) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| RBWS1547X          | 38 mm        | 140 mm          | 22 mm           | 76 mm       | 137mm         | 67mm          |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

RBWS1547 pouring basins require one RBW332 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE