

IDF tipo industrial para redes

nVent

HOFFMAN

GABINETE PARA REDES PROLINE

El gabinete ProLine, de tipo industrial para redes, de nVent HOFFMAN, está diseñado para alojar y proteger equipos y cables de red que se instalen en ambientes difíciles. Viene en una amplia gama de medidas estándar (alto, ancho y largo). Está totalmente probado y certificado para su uso en instalaciones nacionales e internacionales. El gabinete brinda fácil acceso a equipos y cables instalados en el rack de 19 in. ProLine se ofrece en configuraciones UL 508A Tipo 1 y 12.

El gabinete se ofrece en acero pintado, para aplicaciones UL 508A Tipo 1, 3R, 12 o 4. Los ángulos del rack están completamente marcados con RU en todos los lados; igualmente, están provistos de orificios roscados (10-32) o cuadrados (.375 in X .375 in), según la configuración seleccionada. Los ángulos del rack son totalmente ajustables, de adelante hacia atrás, de manera unificada y con un fácil desplazamiento.

Los gabinetes ProLine Tipo 1 y 12 son ideales para asegurar y proteger los equipos dentro del rack, los cuales se utilizan en aplicaciones con ambientes húmedos, calientes y polvorientos.

Se han introducido nuevos modelos que permiten utilizar unidades de aire acondicionado más grandes (como la G52), con una capacidad de refrigeración de hasta 12.000 BTU.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Oferta UL 508A Tipo 1 o 12
- En las puertas, pasadores de bisagra que no requieren herramientas, para facilitar su extracción
- Manijas de las puertas con seguro
- Los ángulos del rack de 19 in, espaciados según los estándares EIA, con orificios cuadrados marcados con RU (.375 in x .375 in)
- Acero fosfatado recubierto con pintura de poliéster (negra o gris)
- Línea completa de accesorios
- Fácil acceso a los equipos
- Configuración disponible con ventilador de alto rendimiento instalado en la parte superior y con filtros laterales inferiores
- Configuración lista para ordenar y preparada para aire acondicionado
 - Hueco previamente abierto para el aire acondicionado, en el costado del gabinete
 - El aire acondicionado se solicita por separado

LAS APLICACIONES INCLUYEN:

- Automatización de plantas
- Redes industriales
- Petroquímica y procesamiento
- Ambientes corrosivos
- Alimentos y bebidas

ESPECIFICACIONES

MARCO

- Acero multiforme de grueso calibre

PUERTA DELANTERA / TRASERA

- Puerta sólida con manija tipo bóveda, de 3 puntos de cierre y aseguramiento con llave
- Opciones de ventana o puerta sólida

PARTE SUPERIOR

- Placa deslizante con agujeros, de alta capacidad
- Acondicionado para ventilador, con el fin de que haya una capacidad de enfriamiento adicional

CUBIERTAS LATERALES

- Su estilo modular hace que las cubiertas laterales sean fáciles de retirar
- Los modelos listos para aire acondicionado, tienen un hueco previamente abierto para colocar la unidad. Esta se solicita por separado (G28 o G52, según la selección)

ÁNGULOS DEL RACK

- 2 juegos de espaciadores universales que cumplen con los estándares EIA, configurables en campo, con orificios roscados (10-32) o cuadrados (.375 in X .375 in), según la configuración. Los ángulos del rack son totalmente ajustables de adelante hacia atrás y están marcados con RU en todos los lados

BASE MÓVIL CON RUEDAS, NIVELADORES Y PLACA CON AGUJEROS PARA LA ENTRADA DE CABLES

- Ruedas con faldón
- Niveladores ajustables
- La placa grande con agujeros se ajusta en torno a los cables, a medida que estos van ingresando al gabinete desde abajo

LÍNEA COMPLETA DE ACCESORIOS FÁCILES DE INSTALAR



Paquetes de ventiladores y filtros



Paquetes listos para aire acondicionado



Solicitar la unidad de aire acondicionado por separado

Norteamérica

Mineápolis, MN

Tel.: +1.763.421.2240

Ciudad de México, México

Tel.: +52.55.5280.1449

Toronto, Canadá

Tel.: +1.416.289.2770

Suramérica

Sao Paulo, Brasil

Tel.: +55.11.5184.2100

Boituva, Brasil

Tel.: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia

Tel.: +33.3.88.90.64.90

Straubenhardt, Alemania

Tel.: +49.7082.794.0

Dzierzoniow, Polonia

Tel.: +48.74.64.63.900

Lainate, Italia

Tel.: +39.02.932.7141

Oriente Medio y África

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Tel.: +971.4.378.1700

Bangalore, India

Tel.: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghái, República popular china

Tel.: +86.21.2412.6943

Singapur

Tel.: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japón

Tel.: +81.45.476.0271

Seúl, Corea

Tel.: +82.2.2129.7755

Qingdao

Tel.: +86.532.8771.6101



Nuestra poderosa cartera de marcas:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER