

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

Servicios públicos de energía

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, anodized

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaje	Front Finish	Rear Finish
30807-416	2 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-494	3 U	42 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaje	Front Finish	Rear Finish
30807-506	3 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-764	6 U	42 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-771	6 U	63 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-776	6 U	84 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30808-067	3 U	63 HP	1	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30810-432	3 U	2 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30818-741	6 U	2 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Conductive
30807-481	3 U	4 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-482	3 U	6 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-483	3 U	10 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-484	3 U	8 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-485	3 U	12 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-487	3 U	21 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-496	3 U	28 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-501	3 U	14 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-508	3 U	3 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-509	3 U	7 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-510	3 U	5 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montaje	Front Finish	Rear Finish
30807-778	6 U	4 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-777	6 U	5 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-752	6 U	6 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-753	6 U	10 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-755	6 U	12 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-757	6 U	21 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-758	6 U	14 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Conductive
30807-766	6 U	28 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-779	6 U	8 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado
30807-780	6 U	16 HP	5	Screw-on Front	Anodizado	Anodizado

Table 2/3

Número de catálogo	Treated Edges	Cumple con	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
30807-416	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	84 mm	Aluminio	Front Panel
30807-494	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-506	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-764	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-771	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel

Número de catálogo	Treated Edges	Cumple con	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
30807-776	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30808-067	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30810-432	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30818-741	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-481	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-482	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-483	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-484	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-485	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-487	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-496	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-501	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-508	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-509	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel

Número de catálogo	Treated Edges	Cumple con	EMC Shielding	Altura	Material	Product Type
30807-510	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4 mm	Aluminio	Front Panel
30807-778	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-777	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-752	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-753	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-755	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-757	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-758	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-766	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-779	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel
30807-780	Sí	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	261.8 mm	Aluminio	Front Panel

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Ancho
30807-416	Front Panel without Handle	426.4 mm
30807-494	Front Panel without Handle	213 mm
30807-506	Front Panel without Handle	426.4 mm

Número de catálogo	Tipo	Ancho
30807-764	Front Panel without Handle	213 mm
30807-771	Front Panel without Handle	319.7 mm
30807-776	Front Panel without Handle	426.4 mm
30808-067	Front Panel without Handle	319.7 mm
30810-432	Front Panel without Handle	9.8 mm
30818-741	Front Panel without Handle	9.8 mm
30807-481	Front Panel without Handle	20 mm
30807-482	Front Panel without Handle	30.1 mm
30807-483	Front Panel without Handle	50.5 mm
30807-484	Front Panel without Handle	40.3 mm
30807-485	Front Panel without Handle	60.6 mm
30807-487	Front Panel without Handle	106.3 mm
30807-496	Front Panel without Handle	141.9 mm
30807-501	Front Panel without Handle	70.8 mm
30807-508	Front Panel without Handle	14.9 mm
30807-509	Front Panel without Handle	35.2 mm
30807-510	Front Panel without Handle	25 mm
30807-778	Front Panel without Handle	20 mm

Número de catálogo	Tipo	Ancho
30807-777	Front Panel without Handle	25 mm
30807-752	Front Panel without Handle	30.1 mm
30807-753	Front Panel without Handle	50.5 mm
30807-755	Front Panel without Handle	60.6 mm
30807-757	Front Panel without Handle	106.3 mm
30807-758	Front Panel without Handle	70.8 mm
30807-766	Front Panel without Handle	141.9 mm
30807-779	Front Panel without Handle	40.3 mm
30807-780	Front Panel without Handle	80.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE