

# Tapón de receptor lateral

## Servicios públicos de energía



### CARACTERÍSTICAS

Conexión completamente encapsulada del conductor al disco del receptor

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Rendimiento superior de la vida útil del producto

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


Instalación simple integrada

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura (H) | A      |
|--------------------|------------|--------|
| WT2SA7002.5        | 36 mm      | 146 mm |

### DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**