

Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input

Power Utilities



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Input via Wieland® GST 18 plug

Installation height 1 U

In accordance with IEC 60320

Horizontal or vertical mounting

Output via IEC 60320 C-13 sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Tensión CA	Función	Color	Fondo	Longitud
60110-351	IEC C13	230 V	Protección de sobrecorriente	Rojo	44 mm	438.5 mm

Número de catálogo	Tipo de tomade corriente	Tensión CA	Función	Color	Fondo	Longitud
60110-349	IEC C13	230 V	Protección de sobrecorriente	Gris	44 mm	438.5 mm
60110-342	IEC C13	230 V		Rojo	44 mm	438.5 mm
60110-350	IEC C13	230 V	Protección de sobrecorriente	Negro	44 mm	438.5 mm
60110-341	IEC C13	230 V		Negro	44 mm	438.5 mm
60110-340	IEC C13	230 V		Gris	44 mm	438.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto
60110-351	Socket Strip
60110-349	Socket Strip
60110-342	Socket Strip
60110-350	Socket Strip
60110-341	Socket Strip
60110-340	Socket Strip

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE