

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Servicios públicos de energía

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Locking Type
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Locking Type
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Número de catálogo	Product Type	Protection Rating	Tipo
21630-686	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-687	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-688	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-689	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-690	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-691	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-692	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-693	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-694	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-695	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-696	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

Número de catálogo	Product Type	Protection Rating	Tipo
21630-697	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE