

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Servicios públicos de energía

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

CARACTERÍSTICAS

Glazed door

Height of connection plate 400mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Color	Color Code	Locking Type
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Número de catálogo	Product Type	Protection Rating
21630-346	Cabinet Door	IP20

Número de catálogo	Product Type	Protection Rating
21630-342	Cabinet Door	IP20
21630-345	Cabinet Door	IP20
21630-344	Cabinet Door	IP20
21630-347	Cabinet Door	IP20
21630-343	Cabinet Door	IP20

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE