

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, Shortened

Power Utilities

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

CARACTERÍSTICAS

Height of connection plate 400 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de bloqueo
21630-340	47 U	2200 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-336	38 U	1800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-339	42 U	2000 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-338	42 U	2000 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-341	47 U	2200 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos
21630-337	38 U	1800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Bloqueo de 3 puntos

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección
21630-340	Puerta de gabinete	IP20

Número de catálogo	Tipo de producto	Grado de protección
21630-336	Puerta de gabinete	IP20
21630-339	Puerta de gabinete	IP20
21630-338	Puerta de gabinete	IP20
21630-341	Puerta de gabinete	IP20
21630-337	Puerta de gabinete	IP20

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE