

# Unidad de ventilador de 19", 1 U, Control de velocidad y monitoreo

Unidad de ventilador para la instalación en un espacio de 1 U dentro del gabinete.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Rango seleccionable: 20 ... 40 °C y 30 ... 50 °C.

Bajo ruido a través del flujo de aire dependiente de la temperatura

Sensor externo, velocidad máxima es estado de fallo predeterminado

Control de funciones con ledes y por contacto seco

Protección de contacto según DIN EN ISO 13857

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Certificaciones
10713-098		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	CE, RoHS, EAC
19713-121	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	EAC, RoHS

Número de catálogo	Tensión de entrada de CA	Tensión de entrada de CC	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Certificaciones
19713-006	230V		1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	CE, RoHS, EAC
10713-099		24V min	1	Aluminio-Zinc plateado, Anodizado	Acero, Aluminio	EAC, CE, RoHS

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
10713-098	No
19713-121	No
19713-006	No
10713-099	No

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	Emirates
Chat with us: <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a>	Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a>	Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a>	+971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a>



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**