

PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EB0311	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(12) C13	12	Negro
EB0322	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(20) C13, (2) C19	22	Negro
EB0303	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(6) C19	6	Negro
EB0321	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(20) C13	20	Negro
EB0328	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Negro
EB0337	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Negro
EB0313	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(12) C13	12	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Ubicación del cable de entrada	Tensión de entrada
EB0311	No hay disyuntor	No	0	3,7 kVA	Alimentación frontal	200 – 240V
EB0322	No hay disyuntor	No	0	3,7 kVA	Alimentación superior	100 – 240V
EB0303	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentación frontal	200 – 240V
EB0321	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EB0328	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentación superior	200 – 240V
EB0337	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	5 kVA América del Norte, 7,4 kVA Internacional	Alimentación superior	200 – 240V
EB0313	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	2	7,4 kVA	Alimentación frontal	200 – 240V

Table 3/6

Número de catálogo	Fase	Capacidad de interrupción	Potencia de entrada máxima	Tensión nominal	Interruptor de encendido/apagado incluido	Tensión de salida
EB0311	1 PH	5kAIC	3,68 kVA	230V	No	230VAC
EB0322	1 PH	5kAIC	3,68 kVA	230V	No	230VAC
EB0303	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No	230VAC
EB0321	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No	230VAC
EB0328	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No	230VAC
EB0337	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No	230VAC
EB0313	1 PH	5kAIC	7,44 kVA	230V	No	230VAC

Table 4/6

Número de catálogo	Amperaje (amperaje reducido)	Tipo de enchufe	Unidades de rack	Cable de entrada extraíble	Tipo de medición	Material
EB0311	16A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Sí	Ninguna	Acero
EB0322	16A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Sí	Ninguna	Acero
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ninguna	Acero
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ninguna	Acero
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ninguna	Acero
EB0337	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Ninguna	Acero
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	No	Ninguna	Acero

Table 5/6

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EB0311	Polvo recubierto	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0322	Polvo recubierto	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0303	Polvo recubierto	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Polvo recubierto	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0337	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0313	Polvo recubierto	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Longitud del cable de entrada	Envío rápido
--------------------	-------------------------------	--------------

EB0311	3m	No
EB0322	3m	No
EB0303	3m	No
EB0321	3m	No
EB0328	3m	No
EB0337	3m	No
EB0313	3m	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE