

PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU modular y compacta. Diseño de perfil ultra bajo



CARACTERÍSTICAS

Las unidades de distribución de energía básica de Enlogic permiten la alimentación en gabinetes, así como racks de marco abierto y cajas de montaje en pared

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13 y C19

Perfil de aluminio 1RU

Ajustable Toolless Montaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/6

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color
EB0403	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Negro
EB0450	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Negro
EB0811	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Negro
EB0850	Enlogic	PDU básico	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Negro

Table 2/6

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EB0403	No hay disyuntor	No	0	11,0 kVA	3m	Alimentación superior

Número de catálogo	Disyuntor	Tomas conmutadas	Cantidad de disyuntores	Clasificación de potencia	Longitud del cable de entrada	Ubicación del cable de entrada
EB0450	No hay disyuntor	No	0	11,5 kVA América del Norte, 11,0 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior
EB0811	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	22,0 kVA	3m	Alimentación superior
EB0850	16 A, 1 polo, Hy-Mag	No	6	17,3 kVA América del Norte, 22,1 kVA Internacional	1.8m	Alimentación superior

Table 3/6

Número de catálogo	Tensión de entrada	Fase	Tensión nominal	Potencia de entrada máxima	Interruptor de encendido/apagado incluido	Amperaje (amperaje reducido)
EB0403	380 – 415V	3 PH	415V	11,0 kVA	No	16A
EB0450	380 – 415V	3 PH	415V	11,5 / 11,0 kVA	No	20 A (16 A) América del Norte, 16 A Internacional
EB0811	380 – 415V	3 PH	415V	22,0 kVA	No	32 A
EB0850	380 – 415V	3 PH	415V	17,3 / 22,1 kVA	No	30 A (24 A) América del Norte, 32 A Internacional

Table 4/6

Número de catálogo	Tensión de salida	Unidades de rack	Tipo de enchufe	Tipo de medición	Cable de entrada extraíble	Material
EB0403	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Ninguna	No	Acero
EB0450	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	Ninguna	No	Acero
EB0811	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Ninguna	No	Acero
EB0850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Ninguna	No	Acero

Table 5/6

Número de catálogo	Acabado	Altura	Anchura	Fondo	Peso	Cantidad del paquete
EB0403	Polvo recubierto	1490mm	52mm	53mm	6.11kg	1
EB0450	Polvo recubierto	1490mm	56mm	55mm	9.5kg	1
EB0811	Polvo recubierto	1750mm	55mm	53mm	9.02kg	1
EB0850	Polvo recubierto	1780mm	56mm	55mm	10kg	1

Table 6/6

Número de catálogo	Envío rápido
EB0403	No
EB0450	No
EB0811	No
EB0850	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE