


# Backplane CPCI, System Slot Izquierda



Los backplanes nVent SCHROFF CompactPCI tienen los mejores valores de integridad de señal y MTBF de su clase debido a los componentes SMD, los condensadores de cerámica y los conectores de ajuste a presión.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Especificación, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap especificación, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus especificación, PICMG 2,10 R1.0 Especificación de llaves

Digital GND puede conectarse/aislarse desde chasis-GND por medio de tornillos

V(E/S) ajustable a +3.3 V o +5 V

Entrada de voltajes de suministro a través de powerbugs (etiqueta de anillo M4), FASTONS

Las capas externas actúan como superficies GND

Enchufe de utilidad para señales de estado (SMCQ)

Múltiples backplanes se pueden colocar juntos sin pérdida de ranuras

Excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos

Conector de bus de gestión de plataforma inteligente (IPMB) a PICMG 2,9

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ranura del sistema | Ancho de ranura |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|

|           |               |   |    |                       |           |     |
|-----------|---------------|---|----|-----------------------|-----------|-----|
| 23006-405 | Plano trasero | 5 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-406 | Plano trasero | 6 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-408 | Plano trasero | 8 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-422 | Plano trasero | 2 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-423 | Plano trasero | 3 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-424 | Plano trasero | 4 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-428 | Plano trasero | 8 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-443 | Plano trasero | 3 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-444 | Plano trasero | 4 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-445 | Plano trasero | 5 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-448 | Plano trasero | 8 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-714 | Plano trasero | 4 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-715 | Plano trasero | 5 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-716 | Plano trasero | 6 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-718 | Plano trasero | 8 | 3U | CompactPCI,<br>32-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-732 | Plano trasero | 2 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-733 | Plano trasero | 3 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-734 | Plano trasero | 4 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-738 | Plano trasero | 8 | 3U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |

|           |               |   |    |                       |           |     |
|-----------|---------------|---|----|-----------------------|-----------|-----|
| 23006-763 | Plano trasero | 3 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-764 | Plano trasero | 4 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-765 | Plano trasero | 5 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |
| 23006-768 | Plano trasero | 8 | 6U | CompactPCI,<br>64-bit | Izquierda | 4HP |

Table 2/3

| Número de catálogo | E/S de tensión | Tipo de conector | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura  | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| 23006-405          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 100.6mm  | 1                    |
| 23006-406          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 121mm    | 1                    |
| 23006-408          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-422          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 39.64mm  | 1                    |
| 23006-423          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 60mm     | 1                    |
| 23006-424          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 80.28mm  | 1                    |
| 23006-428          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-443          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 60mm     | 1                    |
| 23006-444          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 80.28mm  | 1                    |
| 23006-445          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 100.59mm | 1                    |

| Número de catálogo | E/S de tensión | Tipo de conector | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura  | Cantidad del paquete |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|
| 23006-448          | 3.3V           | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-714          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                |          | 1                    |
| 23006-715          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 100.6mm  | 1                    |
| 23006-716          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 121mm    | 1                    |
| 23006-718          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-732          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 39.64mm  | 1                    |
| 23006-733          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 60.05mm  | 1                    |
| 23006-734          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 80.28mm  | 1                    |
| 23006-738          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |
| 23006-763          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 39.6mm   | 1                    |
| 23006-764          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 80.28mm  | 1                    |
| 23006-765          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 100.59mm | 1                    |
| 23006-768          | 5V             | HM 2,0           | Power Bugs para M4 Cable Lugs    | SMCQ, 12 pines                | 161.56mm | 1                    |

Table 3/3

| Número de catálogo | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|--------------|
|--------------------|-----------------|--------------|

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| 23006-405 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-406 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-408 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-422 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-423 | RoHS        | No |
| 23006-424 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-428 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-443 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-444 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-445 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-448 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-714 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-715 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-716 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-718 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-732 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-733 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-734 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-738 | PICMG, RoHS | No |

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| 23006-763 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-764 | PICMG, RoHS | No |
| 23006-765 | RoHS, PICMG | No |
| 23006-768 | PICMG, RoHS | No |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**