

PSU 19" AC/DC para MicroTCA, sin gestión, doble tamaño completo

NÚMERO DE CATÁLOGO

11098-392



El MTCA PSU 300 es un módulo de potencia excepcionalmente eficiente para aplicaciones MicroTCA. Sin PM EMMC está indicado para aplicaciones sin MicroTCA Hardware Management o puede ser utilizado en sistemas que tienen el PM EMMC en el Backplane.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de voltaje de entrada 90 ... 264 VAC

Corrección activa del factor de potencia

Construcción compatible con AdvancedMC doble tamaño completo

Cable compartido de corriente de un solo cable para operación de redundancia

Corresponde a EMC clase B según EN 55022

Sin controlador de gestión de energía MicroTCA

Entrada de red en el frente

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Suministro de energía

Tipo: 19" Modo conmutado

Compatible con: Sistemas MicroTCA

Tensión de entrada de CA: 90 – 264V

Potencia: 300W

Número de tensiones de salida: 2

Tensión 1: 12V

Corriente 1: 25A

Tensión 2: 3.3V

Corriente 2: 3A

Ancho del rack: 6HP

Fondo: 186.65mm

Altura: 148.3mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Datos de salida para $T_a = 25 \dots 55^\circ\text{C}$ con enfriamiento forzado de 20 cfm

Conector FCI 51720?10202402AA o Molex 87631?2019

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE