


Kit PRO de Unidad Enchufable, Cubiertas perforadas, 1 Conector, 6 U, 42 HP, 227 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24812-792



Unidad enchufable tipo marco, no blindada, cubierta superior / inferior perforada, panel trasero con recorte para un conector.

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Paneles laterales extruidos derecha e izquierda, con ranuras para la inserción de una placa de circuito impreso (la posición estándar de la placa está a la izquierda solamente)

Panel trasero con corte para un solo conector (conforme a EN 60603, DIN 41612, tipos de construcción: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Placa de cubierta con perforación, para rieles guía (flujo de aire aprox. 60%); por favor, pida rieles guía por separado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Ancho del rack: 42HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de mango: Trapezoide

Tipo de panel trasero: Conector único Cut-out

Tipo de placa de cubierta: Placa de cubierta con perforación para carriles de guía

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Refrigeración: Perforado

Fondo (D): 227mm

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado

Material: Aluminio



Tipo de producto: Cassette

Tipo: Frame Type Plug-in Unidades PRO

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para colocar otras placas sin conector trasero, se requiere carril guía (número de pieza 24812?301) y 'Fijación de la placa desde la ranura 2' (número de pieza 24812?301 + pieza de tornillo n.º 24560?178), y ya se incluyen 2 carriles guía, 2 soportes para el panel trasero y fijación de la placa para la ranura 1 y una ranura 2.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE