


Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

NÚMERO DE CATÁLOGO

30219-098



Paneles frontales hechos de aluminio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Aluminio, de 4 o 3 mm de espesor, con acabado anodizado o pintado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 1U

Fondo (D): 3mm

Tipo de accesorio: Panel frontal

Montaje: Atornillado delantero

Acabado: Anodizado

Acabado frontal: Anodizado

Cantidad del paquete: 1

Acabado trasero: Anodizado


Apantallamiento EMC: No

Material: Aluminio

Ancho del rack: 95HP

Anchura (W): 483mm

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Straubenhardt, Germany
 +49.7082.794.0
 Betschdorf, France
 +33.3.88.90.64.90
 Warsaw, Poland
 +48.22.209.98.35
 Assago, Italy
 +39.02.932.7141
 Chat with us:
nvent.com/schroff

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE