

265HC Alta Abrazadera Fuerza Tarjeta-Lok

NÚMERO DE CATÁLOGO

A265HC-4.80T2



La serie 265HC Card Lok también cuenta con un peso más ligero, perfil estrecho ideal para retener PCB que están densamente poblados dentro de la carcasa. El diseño con ejes proporciona una fuerza de sujeción más uniforme sobre la longitud del Card Lok, mientras que mantiene la alineación de la cuña y el cuerpo para una instalación más fácil.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CARACTERÍSTICAS

Peso 0,89 g/cm (0,80 oz/")

Expansión máxima 7,37 mm (0,290")

Longitud 96,5 mm (3,80") a 172,7 mm (6,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 1091 lbs

Tornillo accionado

Disponible con negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico

5 segmento, diseño de ejes

Opciones de montaje flexibles

Perfil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")

Para aplicaciones de pared fría

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Material: Aluminio

Tipo: Shafted, alta fuerza de abrazadera

Rendimiento térmico: Mejor

Perfil: 5.72 x 5.84 mm

Fuerza de sujeción: 272kgf

Anchura de separación: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE