

A265HTS High Thermal Sawtooth Card-Iok

NÚMERO DE CATÁLOGO

A265HTS-5.80ET2L



El 265HTS cuenta con un diseño de perfil de diente de sierra único que proporciona un rendimiento térmico avanzado y fuerza de sujeción en comparación con cerraduras de tarjetas de tamaño similar, para una disipación térmica y protección superiores en aplicaciones de choques y vibraciones altas. El 265HTS puede ser una caída en el reemplazo para la mayoría de las aplicaciones existentes utilizando la serie 265.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Nuevo diseño de perfil de diente de sierra para un rendimiento térmico avanzado

Perfil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")

Peso 0,93 g/cm (0,083 oz/")

Longitud 71,12 mm (2,8") a 325,12 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Opciones de montaje flexibles

Fuerza de abrazadera promedio en 68 N-cm (6"-lbs) torque: 210 kg (464 lbs)

Tornillo accionado

Expansión máxima 7,37 mm (0,290")

Disponible con niquelado negro anodizado o electroless

Para aplicaciones de pared fría

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Material: Aluminio

Tipo: Dientes de sierra térmicos altos

Rendimiento térmico: El mejor

Perfil: 5.87 x 5.84 mm

Fuerza de sujeción: 181 – 226kgf

Anchura de separación: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar su especificación de producto para estar en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

Aplicaciones: La Serie 265HTS cuenta con perfiles diseñados por dientes de sierra a lo largo de la longitud del Card Lok que proporcionan una superficie continua y uniforme a lo largo del marco de PCB/calor y a lo largo de la pared fría para un rendimiento de enfriamiento superior.

Resistencia media de la unión: Depende de las longitudes y la aplicación.

Fuerza de sujeción promedio: 210 kg (464 lbs) a 68 N-cm (6"-lbs).

Información de la orden: Para productos personalizados, comuníquese con AskSchroff@nVent.com o 1-800-854-7086. Por favor proporcione el dibujo, las cláusulas de calidad, y los requisitos de orden de compra.

Recomendat Gap ancho: PCB + 6,35 mm (0,250 in).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE