nVent | SCHROFF

We connect and protect

Serie 260 PR Card-Lok

NÚMERO DE CATÁLOGO

MTLCA260PR-3.80EHL

La tecnología de retracción positiva garantiza que el Card-Lok no se atasque en el chasis debido a la fricción resultante de una alta vibración o choque. El diseño de enclavamiento asegura que el Card-Lok se desenganche de la ranura del chasis cuando el tornillo de accionamiento se retrae.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CARACTERÍSTICAS

- Tarjeta de retracción positiva-lok; ideal para el mantenimiento de segundo nivel
- 5 segmento, diseño de ejes
- Opciones de montaje flexibles
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Para aplicaciones de pared fría
- Tornillo accionado
- Opción de limitación de par disponible; ideal para mantenimiento de segundo nivel
- Longitud 96,52 mm (3,80") a 325,12 mm (12,80"), 12,7 (0,5") incrementos
- Perfil 6,35 mm (0,250") x 6,26 mm (0,270")

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Tipo de producto: Retenedor de PCB
- Tipo: Cortado
- Rendimiento térmico: El mejor
- Perfil: 6.35 x 6.26 mm
- Anchura de separación: PCB + (7.0 - 7.9 mm)
- Característica de diseño: Retracción positiva
- Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.