

Retenedor NW126, tablero de 0,063" (1,6 mm), 7,25" (184 mm) de largo

NÚMERO DE CATÁLOGO

NW126-06-7.25



La serie NW126 es una solución económica de retención de PCB para aplicaciones de paredes frías. Construido de acero inoxidable resistente, el diseño de resorte independiente proporciona retención de placa para aplicaciones de bajo impacto y vibración.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el berilio, que el Estado de California sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta espesor de PCB de 1,6 mm (0,063") o 2,4 mm (0,094")

DSCC 85034

Hecho de acero inoxidable

Diseño de retención basado en primavera

Para aplicaciones de pared fría

Peso 0,32g/cm (0,029 oz/")

Longitud 31,75 mm (1,25") a 311,15 mm (12,25"), incrementos de 24,5 mm (1,0")

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB

Tipo: PCB Tainer (diseño de primavera)

Grosor de la placa: 1.6mm

Acabado: Pasivado

Longitud: 184.2mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE