

E225 Card-Lok

NÚMERO DE CATÁLOGO

VE225-3.80T2



La serie E225 Card Lok cuenta con un eyector integrado, accionado por el tornillo, la fuerza desconecta la tarjeta PC de su conector de acoplamiento sin dañar los circuitos, componentes o pines del conector.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Perfil 5,72 mm (0,225") x 6,86 mm (0,270")

Para aplicaciones de pared fría

Longitud 97 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

3 segmento, diseño no-eje

Peso 1,34 g/cm (0,120 oz/")

Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico

Opciones de montaje flexibles

Dilatación mínima 8,26 mm (0,325")

Tornillo accionado

Eyector integrado

Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 274 lbs

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Retenedor de PCB
Material: Aluminio
Tipo: Sin ejes
Rendimiento térmico: Promedio
Perfil: 5.72 x 6.86 mm
Fuerza de sujeción: 91 – 136kgf
Anchura de separación: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE