

EuropacPRO 19" Subrack Kit para conector DIN, carril deslizante, blindaje de reacondicionamiento



Subrack no blindado para montaje en conector DIN EN 60603-2 , Subrack se puede ensamblar en rieles deslizantes para apoyar el subrack dentro de un gabinete.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo F ("flexible"), soporte de 19" con muesca para montaje de carril deslizante

Carga instalada hasta 11 kg

Subrack se puede utilizar con carriles deslizantes

Rieles horizontales, traseros, para montaje de conector (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Inserto roscado preinstalado

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	11kg
Apantallamiento EMC:	No
Tipo de producto:	Subrack/chasis

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta EMC
24553-192	3U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable
24553-193	3U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable
24553-194	3U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable
24553-492	6U	235mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm	Acero inoxidable
24553-493	6U	295mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acero inoxidable
24553-494	6U	355mm	1	Conector DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acero inoxidable

Table 2/3

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Acabado	Material	Ancho del rack
24553-192	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado	Aluminio	84HP
24553-193	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-194	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-492	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-493	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP
24553-494	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizado, Pasivado		84HP

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
24553-192	No

Número de catálogo	Envío rápido
24553-193	No
24553-194	No
24553-492	No
24553-493	No
24553-494	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE