


EuropacPRO Advanced EMC 45 Cubiertas superiores e inferiores, atornilladas al panel lateral, Ø 2,3mm



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cubiertas superiores e inferiores con perforación optimizada EMC y flujo de aire, cumple con los requisitos de la norma de seguridad contra incendios EN 62368-1, diámetro de perforación Ø 2,3mm, grado 50%

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar

Placa de cubierta para atornillar al panel lateral

Adecuado para su uso con todos los rieles horizontales, además de Rugged

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Tipo:	Perforado
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-560	42HP	175mm	2	Par	No
24563-556	36HP	235mm	2	Par	No
24563-660	63HP	175mm	2	Par	No
24563-760	84HP	175mm	2	Par	No
24563-761	84HP	235mm	2	Par	No
24563-762	84HP	275mm	2	Par	No
24563-764	84HP	295mm	2	Par	No
24563-766	84HP	415mm	2	Par	No
24563-765	84HP	355mm	2	Par	No
24563-555	36HP	175mm	2	Par	No
24563-561	42HP	235mm	2	Par	No
24563-562	42HP	275mm	2	Par	No
24563-563	42HP	277.75mm	2	Par	No
24563-564	42HP	295mm	2	Par	No
24563-661	63HP	235mm	2	Par	No
24563-662	63HP	275mm	2	Par	No
24563-663	63HP	295mm	2	Par	No
24563-763	84HP	277.75mm	2	Par	No

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24563-767	84HP	495mm	2	Par	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE