

# Luces LED para gabinetes



La luz de la caja proporciona una solución compacta y flexible, y ofrece un montaje e instalación rápidos y fáciles. Para la flexibilidad de montaje, la luz led se puede fijar a la caja con tornillos o se puede fijar rápidamente a cualquier superficie plana de acero con kits magnéticos opcionales. Un sensor de movimiento también está disponible.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Las luces se pueden montar fácilmente vertical u horizontalmente.

Simple cableado a través de un sistema plug-and-play.

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Luz

Table 1/3

| Número de catálogo | Tensión de entrada de CA | Tipo de accesorio | Tensión de entrada de CC | Longitud | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------|
| 57274              | 250V max                 | Luces             |                          |          | 1                    | Negro |
| 57275              |                          | Luces             |                          |          | 2                    | Negro |
| 57265              | 230V max                 | Luces             | 24V max                  | 396mm    | 1                    | Negro |
| 57272              | 250V max                 | Luces             |                          | 3000mm   | 1                    | Negro |

| Número de catálogo | Tensión de entrada de CA | Tipo de accesorio | Tensión de entrada de CC | Longitud | Cantidad del paquete | Color |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------|
| 57273              | 250V max                 | Luces             |                          | 1000mm   | 1                    | Negro |

Table 2/3

| Número de catálogo | Fondo | Acabado    | Altura | Material    | Tipo                                | Anchura |
|--------------------|-------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|---------|
| 57274              | 14mm  | Suave mate | 53mm   | De plástico | Cabinet Light, Bloque de terminales | 18mm    |
| 57275              | 4mm   | Suave mate | 30mm   |             | Cabinet Light, Imán                 | 12mm    |
| 57265              | 40mm  | Suave mate |        | De plástico | Cabinet Light                       | 33mm    |
| 57272              |       | Suave mate |        | De plástico | Cable de conexión                   | 0.3mm   |
| 57273              |       | Suave mate |        | De plástico | Cabinet Light                       |         |

Table 3/3

| Número de catálogo | Temperatura del color | Tensión nominal | Temperatura de funcionamiento | Peso   | Certificaciones | Envío rápido |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 57274              |                       | 250V            | 60°C min                      | 0.07kg |                 | No           |
| 57275              |                       |                 |                               | 0.08kg |                 | No           |
| 57265              | 5800K                 | 230V            | -20 to 55°C                   | 0.24kg | CE, RoHS        | No           |
| 57272              |                       | 250V            | 60°C min                      |        |                 | No           |
| 57273              |                       | 250V            | 60°C min                      | 0.3kg  |                 | No           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**