

Panel frontal de perfil U de la unidad enchufable para IEL, IET, manija, 3 U



El panel frontal U-Profile se puede proteger con una junta textil. Se puede combinar con el IEL e IET o el mango tipo 2 en forma trapezoidal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para IEL/IET/Trapeziform Tipo 2

Al extrusión, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero

Perfil en U, blindable con junta textil EMC

Panel frontal, 3 U, para montaje frontal

El proceso de fabricación hace que aparezcan varias estructuras superficiales entre 4 y 12 HP y 14 a 16 HP

Alineación de acero inoxidable pin prensado-in

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio:	Panel frontal
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal para la manija (PIU)

Table 1/3						
Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta EMC	Acabado frontal
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapecio, tipo 2	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapecio, tipo 2	Atornillado delantero	Textil	Anodizado
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapecio, tipo 2	Atornillado delantero	Textil	Anodizado

Table 2/3						
Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Fondo (D)	Apantallamiento EMC	Altura (H)
20848-228	Conductivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofitable)	128.4mm
20848-232	Conductivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofitable)	128.4mm
20848-230	Conductivo	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No (Retrofitable)	128.4mm


Table 3/3			
Número de catálogo	Altura del rack	Anchura (W)	Envío rápido
20848-228	3U	55.54mm	No
20848-232	3U	80.9mm	No
20848-230	3U	70.8mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el sello de perfil EMC por separado.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible =

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE