

PSU 19" AC/DC regulador lineal, triple

Regulador lineal para aplicaciones que requieren un nivel de ruido de salida muy bajo.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

3 voltajes de salida, galvánicamente separados

Alta precisión de control, baja ondulación residual y muy baja interferencia

Tensión de red / línea 230 VAC (se puede cambiar a 115 VAC con el kit de conversión de tensión de red / línea)

Adecuado para aplicaciones médicas (espacios de seguridad de 8 mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo	Tensión de entrada de CA	Potencia	Número de tensiones de salida	Tensión 1	Corriente 1
13105-051	19" regulador lineal	230V	8W	3	5V	0.5A
13105-052	19" regulador lineal	230V	20W	3	5V	1.5A
13105-053	19" regulador lineal	230V	39W	3	5V	3A

Table 2/3

Número de catálogo	Tensión 2	Corriente 2	Tensión 3	Corriente 3	Altura del rack	Ancho del rack
13105-051	12V	0.2A	12V	0.2A	3U	6HP
13105-052	12V	0.5A	12V	0.5A	3U	10HP
13105-053	12V	1A	12V	1A	3U	14HP

Table 3/3

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Certificaciones	Envío rápido
13105-051	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-052	171.93mm	1	CE, RoHS	No
13105-053	171.93mm	1	RoHS, CE	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene el panel frontal por separado.

Datos de salida en $T_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE