

RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura



El adaptador de altura RackChiller In-Fila 45 permite la integración del enfriador en contenciones de pasillo de bastidores superiores a 42RU. El panel de corte superior asegura un aspecto sin costuras mientras proporciona las mejores propiedades de sellado de la contención del pasillo. El kit está disponible en diferentes alturas.

CARACTERÍSTICAS

Adapta el RackChiller In-Fila 45 a contenedores de pasillo con racks de 47RU o 52RU

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Acabado	Material	Cantidad del paquete	Altura del rack	Anchura	Envío rápido
24630-189	Polvo recubierto	Acero	1	47U	300mm	No
24630-190	Polvo recubierto	Acero	1	52U	300mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No debe utilizarse en combinación con un zócalo de base

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE