


RatiopacPRO AIR 19" Funda de montaje en rack, blindaje reacondicionable



La funda nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos electrónicos individuales y de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona capacidades avanzadas de refrigeración y soportes de montaje para el montaje en un rack de 19".

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Estuches para montaje individual con componentes estándar de 19" o montaje interno específico, por ejemplo, con placa de montaje

Blindaje EMC retroadaptable

Versión con soportes de montaje de 19", sin tornillos visibles

La caja tiene 2 x 1/2 U espacios libres para la ventilación debajo y encima de la jaula del tablero

Para profundidad de placa 160 mm, 220 mm, 280 mm y 340 mm (dependiendo de la profundidad de la caja)

Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico

Cumple con DIN EN 62368-1

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	25kg
Ancho del rack:	84HP
Tipo de producto:	Caso
Tipo:	Caso para componentes electrónicos individuales
Apantallamiento EMC:	No (Retrofitable)

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24571-582	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-585	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-586	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-587	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-588	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-630	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-633	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-634	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-635	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-636	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-678	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-681	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-682	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Altura útil	Anchura útil	Construcción del bastidor delantero
24571-683	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales
24571-684	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19" soportes de montaje, Rieles horizontales

Table 2/3

Número de catálogo	Opción de refrigeración	De conformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-582	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-585	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-586	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-587	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20
24571-588	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	177mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-630	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24571-633	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24571-634	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24571-635	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24571-636	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	221.5mm	Aluminio	IP20
24571-678	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24571-681	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20

Número de catálogo	Opción de refrigeración	Deconformidad con	Acabado	Altura	Material	Grado de protección
24571-682	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24571-683	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20
24571-684	Sí	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Pasivado, Polvo recubierto	310.35mm	Aluminio	IP20

Table 3/3

Número de catálogo	Anchura	Envío rápido
24571-582	448.9mm	No
24571-585	448.9mm	No
24571-586	448.9mm	No
24571-587	448.9mm	No
24571-588	448.9mm	No
24571-630	448.9mm	No
24571-633	448.9mm	No
24571-634	448.9mm	No
24571-635	448.9mm	No
24571-636	448.9mm	No

Número de catálogo	Anchura	Envío rápido
24571-678	448.9mm	No
24571-681	448.9mm	No
24571-682	448.9mm	No
24571-683	448.9mm	No
24571-684	448.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Modificaciones (colores o tamaños especiales).

Soluciones personalizadas (recortes en cubierta superior, placa base o paneles laterales).

Servicio de montaje de 1 pieza.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE