

Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Altura de instalación 1 U

De acuerdo con IEC 60320

Montaje horizontal o vertical

Salida a través de los sockets IEC 60320 C-13

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante el montaje

ESPECIFICACIONES

Longitud:	438.5mm
Material:	Aluminio; Poliamida
Tipo de producto:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Función	Cantidad del paquete
--------------------	---------------------------	------------------------------	------------------	------------	---------	----------------------

60110-340	IEC C13	12	No	230V		1
60110-341	IEC C13	12	No	230V		1
60110-342	IEC C13	12	No	230V		1
60110-349	IEC C13	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-350	IEC C13	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1
60110-351	IEC C13	6	No	230V	Protección de sobrecorriente	1

Table 2/2

Número de catálogo	Color	Fondo	Acabado	Envío rápido
60110-340	Gris	44mm	Anodizado	No
60110-341	Negro	44mm	Anodizado	No
60110-342	Rojo	44mm	Anodizado	No
60110-349	Gris	44mm	Anodizado	No
60110-350	Negro	44mm	Anodizado	No
60110-351	Rojo	44mm	Anodizado	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE