


Mango estático Alu-Profile en forma trapezoide



El mango estático de perfil de aluminio, forma trapezoidal se puede montar en un panel frontal para la extracción de la PCB.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Mango de perfil de aluminio

ESPECIFICACIONES


Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Paneles frontales
Tipo de producto:	Maneja
Tipo:	Estático

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Color	Anchura (W)	Envío rápido
20809-281	3HP	1	Perfil de aluminio	Plata	13.8mm	No
20809-284	6HP	1	Perfil de aluminio	Plata	29mm	No
20809-286	8HP	1	Perfil de aluminio	Plata	39.2mm	No
20809-289	12HP	1	Perfil de aluminio	Plata	59.6mm	No
20809-291	21HP	1	Perfil de aluminio	Plata	105.2mm	No
20809-292	28HP	1	Perfil de aluminio	Plata	140.8mm	No
20809-293	42HP	1	Perfil de aluminio	Plata	212mm	No
30809-428		1	Perfil de aluminio	Plata	1000mm	No
20809-290	14HP	1	Perfil de aluminio	Plata	69.7mm	No
20809-288	10HP	1	Perfil de aluminio	Plata	49.4mm	No
20809-287	9HP	1	Perfil de aluminio	Plata	44.3mm	No
20809-285	7HP	1	Perfil de aluminio	Plata	34.1mm	No
20809-283	5HP	1	Perfil de aluminio	Plata	24mm	No
20809-282	4HP	1	Perfil de aluminio	Plata	18.9mm	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE