

Diapositiva telescópica, universal, carga pesada, 2 U



Guías telescópicas con capacidad de carga de 10 a 100 kg, longitud de extensión > 100% y capacidad de montaje lateral en 19". Robustos carriles deslizantes telescópicos - adecuados para la instalación de chasis de 19 pulgadas son adecuados para el montaje de gabinetes de servidores de nuestra cartera de productos. Debido a la construcción extremadamente robusta y la alta capacidad de carga, las guías telescópicas también se pueden utilizar con carcasas muy pesadas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática por par 72 - 100 kg

Montaje lateral en los verticales de 19" (19" plano permanece libre para fijar la extensión / cajón)

Fin de parada amortiguado

Longitud de extensión > 100 %

Ancho de carril k = 19,1 mm, ancho máximo de instalación de extensión/cajón w = 411 mm

ESPECIFICACIONES

Material:	Acero
Tipo de producto:	Diapositiva telescópica
Acabado:	Zinc plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Carga estática	Tipo	Envío rápido
--------------------	----------	----------------------	----------------	------	--------------

20110-190	300mm	2	77kg	Universal	No
20110-198	700mm	2	72kg	Universal	No
20110-196	600mm	2	88kg	Universal	No
20110-195	550mm	2	94kg	Universal	No
20110-194	500mm	2	100kg	Universal	No
20110-191	350mm	2	83kg	Universal	No
20110-193	450mm	2	94kg	Universal	No
20110-192	400mm	2	88kg	Universal	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montar en el avión de 19" por favor ordene el kit de montaje por separado.

Los rieles telescópicos universales también se pueden montar sin componentes adicionales en aplicaciones no estándar, por lo tanto también en gabinetes distintos de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE