

Varistar CP Marco de gabinete, sísmico



Carcasa de acero soldada diseñada específicamente para proteger equipos en áreas con actividad sísmica y satisfacer los requisitos de Bellcore Zore 4.

CARACTERÍSTICAS

St, 1,5 mm, zincado, acabado: Recubierto de polvo

Resistencia sísmica a Bellcore Zone 4

Marco sísmico soldado con soportes de refuerzo, RAL 7021

Capacidad de carga dinámica 250 kg según IEC 61587?2

ESPECIFICACIONES

Carga dinámica:	250kg
Carga estática:	1600kg
Tipo de producto:	Gabinete / Rack Frame
Material del bastidor:	Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tolerancia a impactos y vibraciones
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Tolerancia a impactos y vibraciones
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Número de catálogo	Frecuencia	Color	Código de color	De conformidad con	Acabado	Material
--------------------	------------	-------	-----------------	--------------------	---------	----------

20630-358	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-359	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-360	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-361	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-362	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-363	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-364	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-365	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-366	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-367	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-370	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-371	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-374	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-375	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-376	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-377	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-368	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-369	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
20630-372	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero

20630-373	50 Hz	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Polvo recubierto	Acero
-----------	-------	------------	----------	-----------------------------	---------------------	-------

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-358	Sísmica	Varistar CP	No
20630-359	Sísmica	Varistar CP	No
20630-360	Sísmica	Varistar CP	No
20630-361	Sísmica	Varistar CP	No
20630-362	Sísmica	Varistar CP	No
20630-363	Sísmica	Varistar CP	No
20630-364	Sísmica	Varistar CP	No
20630-365	Sísmica	Varistar CP	No
20630-366	Sísmica	Varistar CP	No
20630-367	Sísmica	Varistar CP	No
20630-370	Sísmica	Varistar CP	No
20630-371	Sísmica	Varistar CP	No
20630-374	Sísmica	Varistar CP	No
20630-375	Sísmica	Varistar CP	No
20630-376	Sísmica	Varistar CP	No
20630-377	Sísmica	Varistar CP	No
20630-368	Sísmica	Varistar CP	No

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20630-369	Sísmica	Varistar CP	No
20630-372	Sísmica	Varistar CP	No
20630-373	Sísmica	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los accesorios y componentes por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE