

Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 1 punto



Varistar CP Puerta de Cristal Cierre de Punto Único para Aplicaciones IP 20.

CARACTERÍSTICAS

St, 1,5 mm

Vidrio de seguridad, 6 mm

Cubierta de cerradura de llave

Ángulo de apertura 180°

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Material: Acero; Vidrio

Grado de protección: IP20

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo de bloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-392	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-393	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-394	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-395	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-481	24U	1200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-482	24U	1200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-483	29U	1400mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-484	29U	1400mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-485	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-396	33U	1600mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-486	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-397	33U	1600mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-487	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-398	38U	1800mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-488	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-399	38U	1800mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-489	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-016	42U	2000mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-490	42U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-018	47U	2000mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-491	47U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-017	42U	2200mm	600mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Tipo desbloqueo	Cantidad del paquete	Color
21630-492	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro
21630-019	47U	2200mm	800mm	Bloqueo de punto único	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No

Número de catálogo	Código de color	Deconformidad con	Acabado	Tipo	Compatible con	Envío rápido
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Polvo recubierto	Puerta de cristal	Varistar CP	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE