

# Varistar CP Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos



La puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos permite un contacto más fuerte entre la puerta y el marco del gabinete.

## CARACTERÍSTICAS

Puerta acristalada con bloqueo de 3 puntos, con cerradura

Mango de palanca con inserto de llave (2 llaves)

Ángulo de apertura 180°

Vidrio de seguridad, 6 mm

Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha

Se puede reequipar con mango de palanca 24630003 y medio cilindro de perfil DIN con llaves o pulsador

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de bloqueo:** Bloqueo de 3 puntos

**Tipo de producto:** Puerta de gabinete

**Material:** Acero; Vidrio

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-416          | 24U             | 1200mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-717          | 24U             | 1200mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-417          | 24U             | 1200mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-718          | 24U             | 1200mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-418          | 29U             | 1400mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-719          | 29U             | 1400mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-419          | 29U             | 1400mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-720          | 29U             | 1400mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-420          | 33U             | 1600mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-721          | 33U             | 1600mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-421          | 33U             | 1600mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-722          | 33U             | 1600mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-422          | 38U             | 1800mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-723          | 38U             | 1800mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-423          | 38U             | 1800mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-724          | 38U             | 1800mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-092          | 42U             | 2000mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-725          | 42U             | 2000mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-095          | 42U             | 2000mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-726          | 42U             | 2000mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-093          | 47U             | 2200mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Anchura | Grado de protección | Cantidad del paquete | Color      |
|--------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|----------------------|------------|
| 21630-727          | 47U             | 2200mm | 600mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-096          | 47U             | 2200mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-728          | 47U             | 2200mm | 800mm   | IP55                | 1                    | Gris negro |
| 21630-094          | 52U             | 2450mm | 600mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |
| 21630-097          | 52U             | 2450mm | 800mm   | IP20                | 1                    | Gris negro |

Table 2/2

| Número de catálogo | Código de color | De conformidad con          | Acabado             | Tipo                 | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 21630-416          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-717          | RAL 7021        | IEC 61587-1                 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-417          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-718          | RAL 7021        | IEC 61587-1                 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-418          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-719          | RAL 7021        | IEC 61587-1                 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-419          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-720          | RAL 7021        | IEC 61587-1                 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-420          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-721          | RAL 7021        | IEC 61587-1                 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-421          | RAL 7021        | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Polvo<br>recubierto | Puerta de<br>cristal | Varistar CP    | No           |

| Número de catálogo | Código de color | Deconformidad con        | Acabado          | Tipo              | Compatible con | Envío rápido |
|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 21630-722          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-422          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-723          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-423          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-724          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-092          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-725          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-095          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-726          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-093          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-727          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-096          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-728          | RAL 7021        | IEC 61587-1              | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-094          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |
| 21630-097          | RAL 7021        | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Polvo recubierto | Puerta de cristal | Varistar CP    | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE