

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo multipunto, acortada



Puerta de acero IP55 con mango de palanca y cierre de hasta 4 puntos (>2000mm).

CARACTERÍSTICAS

Altura de la placa de conexión 400 mm

La placa de conexión se puede montar en la parte superior o inferior

Mango de palanca con pulsador

Ángulo de apertura 180°

Puerta de acero con cierre de hasta 4 puntos

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Gris negro
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Gris negro
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo de bloqueo	Material	Envío rápido
21630-372		Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-373		Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-374		Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-375		Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-376		Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-377		Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero, Stainless Acero	No
21630-711	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	No
21630-712	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 3 puntos	Acero	No

Número de catálogo	Código de color	Acabado	Tipo de bloqueo	Material	Envío rápido
21630-713	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero	No
21630-714	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero	No
21630-715	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero	No
21630-716	RAL 7021	Polvo recubierto	Bloqueo de 4 puntos	Acero	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE