

VMEbus J1 Backplane



Los backplanes nVent SCHROFF VMEbus tienen una excelente supresión de ruido de alta frecuencia y valores MTBF muy altos debido a los condensadores cerámicos y la tecnología de fabricación SMD.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la norma ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U con avión J1

La conexión o aislamiento entre el GND digital y el chasis GND se puede cambiar a través de un tornillo

Terminación activa / pasiva, conmutable a través de puentes; terminación pasiva preestablecida

Cadena electrónica automática de margaritas (EDC)

Voltajes de suministro proporcionados a través de bugs de alimentación (etiqueta de anillo M4) o FASTON

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23001-001	Plano trasero	1	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-002	Plano trasero	2	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP

Número de catálogo	Tipo de producto	Número de ranuras	Altura del rack	Tipo de panel posterior	Ranura del sistema	Ancho de ranura
23001-003	Plano trasero	3	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-004	Plano trasero	4	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-005	Plano trasero	5	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-006	Plano trasero	6	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-007	Plano trasero	7	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-008	Plano trasero	8	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-010	Plano trasero	10	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-009	Plano trasero	9	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-012	Plano trasero	12	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-015	Plano trasero	15	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-017	Plano trasero	17	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-018	Plano trasero	18	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-020	Plano trasero	20	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP
23001-021	Plano trasero	21	3U	VMEbus, J1, con EDC	Izquierda de la ranura 1	4HP

Table 2/3

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Altura	Anchura	Cantidad del paquete
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8 pines	128.5mm	39.1mm	1

Número de catálogo	Tipo de conector	Tipo de conector de alimentación	Tipo de conector de servicios	Altura	Anchura	Cantidad del paquete
23001-003	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin, 5-pin Header	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin, 5-pin Header	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	SMCQ, 12-pin, 5-pin Header	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Power Bugs para M4 Cable Lugs	MicroMatch, 8-pin, 5-pin Header	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Número de catálogo	Envío rápido
23001-001	No
23001-002	No
23001-003	No
23001-004	No
23001-005	No
23001-006	No
23001-007	No
23001-008	No
23001-010	No
23001-009	No
23001-012	No
23001-015	No
23001-017	No
23001-018	No
23001-020	No
23001-021	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras configuraciones disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE