

# Clip para fijación de cable



## CARACTERÍSTICAS

El clip se engancha en el patín de viga y el cable se engancha en el clip

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour


**Material:** Spring Steel

Table 1/1

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SC2A               | 1.6 - 4.8 mm             | 6 - 7 mm               |
| SC2B               | 1.6 - 4.8 mm             | 8 - 9 mm               |
| SC2C               | 1.6 - 4.8 mm             | 10 - 11 mm             |
| SC2D               | 1.6 - 4.8 mm             | 12 - 14 mm             |
| SC2E               | 1.6 - 4.8 mm             | 15 - 18 mm             |
| SC2F               | 1.6 - 4.8 mm             | 19 - 24 mm             |
| SC2G               | 1.6 - 4.8 mm             | 25 - 32 mm             |

| Número de catálogo | Espesor del reborde (FT) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------------|------------------------|
| SC4A               | 4.8 - 7.1 mm             | 6 - 7 mm               |
| SC4B               | 4.8 - 7.1 mm             | 8 - 9 mm               |
| SC4C               | 4.8 - 7.1 mm             | 10 - 11 mm             |
| SC4D               | 4.8 - 7.1 mm             | 12 - 14 mm             |
| SC4E               | 4.8 - 7.1 mm             | 15 - 18 mm             |
| SC4F               | 4.8 - 7.1 mm             | 19 - 24 mm             |
| SC4G               | 4.8 - 7.1 mm             | 25 - 32 mm             |
| SC8A               | 7.9 - 12.7 mm            | 6 - 7 mm               |
| SC8B               | 7.9 - 12.7 mm            | 8 - 9 mm               |
| SC8C               | 7.9 - 12.7 mm            | 10 - 11 mm             |
| SC8D               | 7.9 - 12.7 mm            | 12 - 14 mm             |
| SC8E               | 7.9 - 12.7 mm            | 15 - 18 mm             |
| SC8F               | 7.9 - 12.7 mm            | 19 - 24 mm             |
| SC8G               | 7.9 - 12.7 mm            | 25 - 32 mm             |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

