

Abrazadera de tubo/conduit de cierre de perno, Acero, 36–43 mm OD, 7.14 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

CD3B



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El perno retenido y la tuerca integrada significa que no se requieren tantas piezas que hay que manejar o que se puedan caer

El perno de cabeza combinada funciona con destornilladores ranurados, hexagonales, n.º 3 de Phillips y n.º 2 de Robertson

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181380

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado


Tipo de tuerca: Tuerca empotrada

Diámetro exterior (OD): 36 - 43 mm

Tamaño de taladro (HS): 7.14 mm

Carga estática 1 (F1): 880N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

