


# Kit de soporte para equipos con 4 postes base nVent CADDY Pyramid



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye ensambles de postes base, marco y mordazas para el soporte de equipo

Se ensambla y se ajusta al tamaño y altura en minutos por una persona con una herramienta

Mordazas para soporte de equipo y travesaños innovadores que permiten un ensamble rápido

La almohadilla de espuma integral ofrece una interfaz suave para todo tipo de techos

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

El soporte ensamblado se puede levantar como una unidad y reubicar fácilmente

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Material                                 | Acabado                               | Temperatura    | Altura (H)   | Longitud (L) |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| PEK4B              | 360426             | Acero,<br>Polypropylene,<br>Polyethylene | Caliente-<br>inmersión<br>galvanizada | -34 to 54.4 °C | 305 - 457 mm | 1257mm       |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Base de poste (A) | Tubo cuadrado (B) | Conjunto de barra transversal (C) | Anchura (W) | Superficie         |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| PEK4B              | 360426             | 314 mm x 4 pc     | 1067 mm x 2 pc    | 1232 mm x 2 pc                    | 1588 mm     | 0.36m <sup>2</sup> |


Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad | Carga estática máxima (F) | Factor de seguridad de carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| PEK4B              | 360426             | 36 kg           | 4980N                     | 3:01                                  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática debe ser repartida uniformemente por el chasis.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

