


# Soporte de ducto con montaje inferior nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Ideal para un ensamble modular: permite la sujeción de soportes a las secciones de ductos y mayor seguridad en el suelo

Los orificios ranurados en el soporte facilitan el ajuste horizontal del soporte en relación al ducto

El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Listo para utilizarse, eliminando la necesidad de realizar cortes y preparar secciones de canal strut, ángulo de hierro o retén

La tuerca de ajuste integrada permite ajustar finamente la altura del sistema hacia arriba o hacia abajo

La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar

Extremadamente útil en espacios reducidos donde las llaves son difíciles de utilizar

Incluye tornillos autorroscantes para hoja de metal para sujetar el soporte al ducto

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Material | Acabado | Tamaño de la varilla (RS) | Altura (H) | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|----------|---------|---------------------------|------------|--------------|-------------|
|--------------------|----------|---------|---------------------------|------------|--------------|-------------|

|           |       |                    |       |          |        |          |
|-----------|-------|--------------------|-------|----------|--------|----------|
| CRLD37BEG | Acero | Electrogalvanizado | 0.375 | 43.18 mm | 88.9mm | 101.6 mm |
|-----------|-------|--------------------|-------|----------|--------|----------|

Table 2/2

| Número de catálogo | A       | Carga estática |
|--------------------|---------|----------------|
| CRLD37BEG          | 63.5 mm | 2890N          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

