

nVent CADDY Speed Link SLK con gancho



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

También disponible con terminaciones en gancho en "Y"

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	B
--------------------	--------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	---	---

SLK15L1	196508	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3	196510	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK15L5R2	196616	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK2L1	196537	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L10	196542	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L2R2	196619	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	2m	57 mm	22 mm

SLK2L3	196539	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	5m	57 mm	22 mm
SLK2L7	196541	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	2 mm	7m	57 mm	22 mm
SLK3L1	196700	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L10	196705	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5R2	196626	Steel, Polypropylene, Aleación de zinc	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	C	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK15L1	196508	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L10	196513	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2	196509	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2R2	196614	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3	196510	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3R2	196615	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5	196511	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5R2	196616	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L1	196537	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L10	196542	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2	196538	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2R2	196619	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3	196539	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3R2	196620	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5	196540	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L7	196541	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L1	196700	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L10	196705	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max


Número de catálogo	Número de artículo	C	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK3L2	196701	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3	196702	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L3R2	196625	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5	196703	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5R2	196626	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
SLK15L1	196508	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L10	196513	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2	196509	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2R2	196614	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L3	196510	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3R2	196615	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L5	196511	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5R2	196616	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L1	196537	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L10	196542	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2	196538	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L2R2	196619	440N	UL, SMACNA, cUL

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Certificaciones
SLK2L3	196539	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L3R2	196620	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L5	196540	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L7	196541	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK3L1	196700	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	890N	SMACNA
SLK3L5R2	196626	890N	SMACNA

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

