


nVent CADDY Speed Link SLS con gancho



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Acero; Aleación de zinc; Polipropileno
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	A	B	C
SLS2L10	196746	2 mm	10m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L3	196743	2 mm	3m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L2	196742	2 mm	2m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS2L1	196741	2 mm	1m	57 mm	20 mm	5.5 mm
SLS3L7	196751	3 mm	7m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L3	196749	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L1	196747	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L2	196748	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L5	196750	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm
SLS3L10	196752	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm	6.1 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamaño de rosca (TS)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
SLS2L10	196746	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L3	196743	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L2	196742	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS2L1	196741	53mm	43.5mm	M8	16 mm	8 - 10 mm
SLS3L7	196751	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L3	196749	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Tamaño de rosca (TS)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
SLS3L1	196747	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L2	196748	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L5	196750	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm
SLS3L10	196752	53mm	46.5mm	M12	20 mm	12 - 14 mm

Table 3/3				
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de ranura (SS)	Espesor (T)	Carga estática
SLS2L10	196746	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L3	196743	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L1	196741	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L7	196751	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L1	196747	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L2	196748	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L10	196752	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El dispositivo de bloqueo de 2mm es compatible con Canales C del Tipo E0 y E0L.

El dispositivo de bloqueo de 3mm es compatible con Canales C del Tipo E1, E2, E2L, E3, E4, E5 y con Canales Strut Perforados del Tipo C, A, AS, CC y AA.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

